

NITRASOLV

a) Descrição completa do EPI:

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com ou sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.

b) Indicação da Proteção que o EPI oferece:

Proteção das mãos contra agentes mecânicos, químicos e biológicos (NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS).

Avisos:

- Os níveis de desempenho obtidos nos ensaios não refletem apenas a proteção da camada externa da luva.
- As informações não refletem a duração efetiva de proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e substâncias químicas puras.
- A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas apenas da região da palma e se relaciona exclusivamente à substância ensaiada, podendo haver alterações caso seja utilizada uma mistura;
- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições de trabalho podem diferir do tipo de ensaio em função da temperatura, abrasão e degradação.
- Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência à substância química nociva devido à alteração das propriedades físicas. Movimentos, fricção, degradação causada pelo contato químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo de uso real. Para substâncias químicas corrosivas, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a substâncias químicas.
- Inspecionar as luvas para qualquer defeito ou imperfeição antes da utilização.

c) Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

d) Restrições e limitações do equipamento:

Proteção limitada aos riscos mecânicos, produtos químicos (concentrações e tempos utilizados nos ensaios) e biológicos (NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS). Não aplicar para outros tipos de riscos. Alerta: é proibido usar luvas, quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas. Mantenha as luvas afastadas das partes em movimento de máquinas e ferramentas, evitando que se prendam ou enrosquem, pois podem causar lesões graves.

e) Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção", apresentados na alínea c), entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

f) Acessórios existentes e suas características:

Não há.

g) Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.
O transporte deve ser feito na embalagem original.

h) Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

i) Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Os limites máximos de resistência e utilização das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) e informados na Ficha Técnica, devem ser respeitados.

j) Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

k) Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:

As luvas perderão suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

l) Nome e endereço completo da empresa.

DVT Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Rua Fermino Vieira Cordeiro, 380 - Galpão 2 módulo B - Bairro Espinheiros, CEP 88317-200 - Itajaí - SC - Brasil
Fone: 11 3133-5766 - danny@danny.com.br - www.danny.com.br - CNPJ: 07.439.329/0001-00.

m) Designação e tamanho da luva.

DA-36.200 (sem forro) | DA-36.201 (com forro) - Tamanhos: P (7), M (8), G (9) e XG (10).

n) Norma de ensaio utilizada.

EN 388 | EN 374 (químicos e biológicos)

o) Tamanhos disponíveis.

P (7), M (8), G (9) e XG (10).

p) Cor:

Verde.

q) Nível de destreza:

5.

r) Pictograma:

s) Explicação sobre o pictograma:

EN 388 - Riscos Mecânicos.



X X X X X

- Resistência ao corte TDM (nível A ao F)
- Resistência à perfuração (nível 1 a 4)
- Resistência ao rasgamento (nível 1 a 4)
- Resistência ao corte (nível 1 a 5)
- Resistência à abrasão (nível 1 a 4)

0: indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco.

X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é adequado para a luva ou para o material.

EN 374 - Riscos Químicos.

Tipo A

O desempenho de permeação deve ser, pelo menos, nível 2 de acordo com a Tabela 1, contra um mínimo de seis produtos químicos de ensaio listados na Tabela 2.

ISO 374-1:2016/TIPO A



Tipo B

O desempenho de permeação deve ser, pelo menos, nível 2 de acordo com a Tabela 1, contra um mínimo de três produtos químicos de ensaio listados na Tabela 2.

ISO 374-1:2016/TIPO B



Tipo C

O desempenho de permeação deve ser, pelo menos, nível 1 de acordo com a Tabela 1, contra um mínimo de um produto químico de ensaio listado na Tabela 2.

ISO 374-1:2016/TIPO C



Tabela 1 — Níveis de desempenho de permeação

Tempo de ruptura medido (minutos)	Nível de desempenho de permeação
>10	1
>30	2
>60	3
>120	4
>240	5
>480	6

Tabela 2 — Lista de produtos químicos de ensaio.**DA-36.200**

Resistência à permeação de produtos químicos					
Código	Agente Químico	Números CAS	Tempo de Ruptura (minutos)	Nível de Desempenho	Degradação (%)
A	Metanol	67-56-1	28	1	62
B	Acetona	67-64-1	5	0	86
C	Acetonitrila	75-05-8	15	0	72
D	Diclorometano	75-09-2	5	0	98
E	Dissulfeto de carbono	75-15-0	>480	6	67
F	Tolueno	108-88-3	28	0	90
G	Dietilamina	109-89-7	55	2	94
H	Tetrahidrofuleno	109-99-0	5	0	100
I	Acetona de Etila	141-78-6	6	0	91
J	N-Heptano	142-85-5	>480	6	-10
K	Hidróxido de Sódio 40%	1310-73-2	>480	6	-19
L	Ácido Sulfúrico 96%	7664-93-9	66	2	58
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	48	2	77
N	Ácido acético 99%	64-19-7	108	3	89
O	Amoníaco 25%	1336-21-6	>480	6	-9
P	Peróxido de hidrogênio 30%	7722-84-1	>480	6	5
S	Ácido fluorídrico 40%	7664-39-3	Não Testado	Não Testado	-
T	Formaldeído 37%	50-00-0	>480	6	-14

DA-36.201

Resistência à permeação de produtos químicos

Código	Agente Químico	Números CAS	Tempo de Ruptura (minutos)	Nível de Desempenho	Degradação (%)
A	Metanol	67-56-1	22	1	59
B	Acetona	67-64-1	0	0	100
C	Acetonitrila	75-05-8	10	0	62
D	Diclorometano	75-09-2	4	0	100
E	Dissulfeto de carbono	75-15-0	>480	6	64
F	Tolueno	108-88-3	8	0	90
G	Dietilamina	109-89-7	55	2	76
H	Tetrahidrofuleno	109-99-0	5	0	100
I	Acetona de Etila	141-78-6	13	0	98
J	N-Heptano	142-85-5	>480	6	-3
K	Hidróxido de Sódio 40%	1310-73-2	>480	6	-27
L	Ácido Sulfúrico 96%	7664-93-9	54	2	87
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	59	2	71
N	Ácido acético 99%	64-19-7	108	3	79
O	Amoníaco 25%	1336-21-6	>480	6	7
P	Peróxido de hidrogênio 30%	7722-84-1	>480	6	-21
S	Ácido fluorídrico 40%	7664-39-3	Não Testado	Não Testado	-
T	Formaldeído 37%	50-00-0	>480	6	-42